




Wywoływarka CEAPRO

- *Bardzo łatwa do zainstalowania*
- *Prosta w obsłudze*
- *Szybki proces wywoływania filmów*

Wywoływarka CEAPRO wywołuje do 60 filmów na godzinę. Polecamy to urządzenie szczególnie dla instytucji, które wywołują do 150 filmów dziennie.

Łatwa do zainstalowania

CEAPRO jest urządzeniem, które można postawić na stole i zainstalować nawet w bardzo małej ciemni. Uruchomienie jest bardzo proste. Łatwo podłącza się go do prądu przy pomocy głównego gniazda. Proces wywoływania i płukania wody jest regulowany przez zespół urządzeń automatycznych wbudowanych w automat. Urządzenie nie wymaga żadnych dodatkowych podłączeń zewnętrznych.



Łatwy w użyciu

Po napełnieniu automatów i włączeniu wywoływarki, urządzenie jest gotowe do pracy. W wywoływarkę wbudowane jest specjalne urządzenie automatyczne zapewniające doskonałą jakość zdjęć w każdych warunkach, nawet jeśli urządzenie nie pracuje w cyklu ciągłym pracy i uruchamiane jest po dłuższym przestoju.

Szybkie i perfekcyjne wywoływanie

Czas wywoływania filmu wynosi 125 sekund. Wszystkie etapy wywoływania następują automatycznie, więc w momencie kiedy film ginie w wywoływarkę automatycznej można opuścić ciemnię. Czas wywoływania można skrócić poprzez zamontowanie szczelnościowej pokrywy wywoływarki. Wywoływarka posiada specjalne czujniki podczerwieni regulujące dawki odczynników wywołacza, utrwalacza i wody. Suszenie ma miejsce w odpowiednio dobranej temperaturze.



CEA AB

Box 174
S-645 23 Strängnäs, Sweden
Tel. +46 (0) 152-227 00
Telefax +46 (0) 152-156 65

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
33-300 Nowy Sącz, ul. Jamnicka 79c
tel. +48 18 441 12 62, fax +48 18 547 47 11, tel. kom. 0602 776 273
e-mail: hefard@kki.pl, www.hefard.nu

Parametry techniczne

Wymiary

Długość	99 cm
Szerokość	65 cm
Wysokość	55 cm

Waga

Netto	60 kg
całkowita waga	77 kg

Pojemność tanków

Wywołyszacz	0,90 l
Utrwalacz	0,90 l
Woda	0,90 l

Automaty do napełniania	5 l każdy
--------------------------------	-----------

Wywoływanie

Max wydajność	60 pcs/h
Szybkość	28,5 cm/min.
Całkowity czas wywołania	125 s

Filmy

Wszelkie rodzaje filmów rentgenowskich o procesie	90 sek.
---	---------

Rozmiary filmów

Najmniejszy rozmiar filmu	10x10 cm
Szerokość	36 cm

Poziom hałasu	60 dB
----------------------	-------

Zasilanie

Napięcie	220-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1100 W

Podstawowe wyposażenie

Automaty do napełniania
Pokrywy

Dodatkowe wyposażenie

Pokrywa światłoszczelna
Stałe podłączenie wody
Wewnętrzny system napełniania

Wymogi bezpieczeństwa

Klauzula 93/42/EEC (Urządzenia medyczne)